

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.715 Cihaz adaptörü

Durum: 18.11.2025 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.715 - Cihaz adaptörü Cıvatalı sabitleme

ABB, Eaton, Schneider Electric ve Siemens marka devre kesiciler için. Orta mesafesi 185 mm olan bara sistemleri için.

Özellikleri

Model No.	SV 9677.715
Malzeme	Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 7035
Bara merkez mesafesi	185 mm
Kablo çıkışı	alt
Installation type	Cıvatalı sabitleme
Kutup sayısı	3 kutuplu
Anma akımı maks.	1.600 A
Nominal çalışma gerilimi	690 V, 3~
Bilgi	Kablo çıkışı: Anahtarlama çıkışı veya şalter çıkış kablosu olarak kullanılabilir Ön taraflı vida bağlantılı şalt cihazlarının kullanımı için uygundur Delikli bara kanallarına sabitleme için. Cihaz alanında kapak profili monte edilmediğine dikkat edilmelidir.
Ölçüler	Genişlik: 300 mm Yükseklik: 652 mm
Baralar için uygun	Yükseklik: 10 mm
Üretici (tip) için uygun	ABB (Tmax T7 - 1250 A/1600 A) Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A) Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A) Siemens (3VA27 - 1250 A/1600 A)
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	19.34
Brüt ağırlık	21.4

Özellikleri

Bakır ağırlığı (kg / adet)	14.749
Gümrük tarifesi numarası	85369095
EAN	4028177707061
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi Uygunluk bildirimi UK