

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.770 Cihaz adaptörü

Durum: 22.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.770 - Cihaz adaptörü Kelepçeli bağlama

ABB, Eaton, Schneider Electric ve Siemens marka devre kesiciler için. Orta mesafesi 185 mm olan bara sistemleri için.

## Özellikleri

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Model numarası           | SV 9677.770  |
| Malzeme                  | Poliamid<br>UL 94-V0 uyarınca yangın koruma  |
| Renk                     | RAL 7035   |
| Teslimat kapsamı         | Bağlantı şeritleri   |
| Bara merkez mesafesi     | 185 mm   |
| Kablo çıkışı             | alt  |
| Installation type        | Kelepçeli bağlama  |
| Kutup sayısı             | 3 kutuplu  |
| Anma akımı maks.         | 630 A  |
| Nominal çalışma gerilimi | 690 V, 3~  |
| Bilgi                    | Kablo çıkışı: Anahtarlama çıkışı veya şalter çıkış kablosu olarak kullanılabilir<br>Ön taraflı vida bağlantılı şalt cihazlarının kullanımı için uygundur<br>Kapak profili olan veya olmayan bara kanalı sistemlerinde kurulum mümkün |
| Ölçüler                  | Genişlik: 150 mm<br>Yükseklik: 585 mm  |
| Baralar için uygun       | Yükseklik: 10 mm   |
| Üretici (tip) için uygun | ABB (Tmax T5)<br>Eaton (NZM3)<br>Schneider Electric (NSX630)<br>Siemens (3VA23, 3VA24, 3VL4)   |
| Paketteki adet           | 1 adet   |
| Net ağırlık              | 6,2 kg   |

## Özellikleri

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Brüt ağırlık               | 6,629 kg  |
| Bakır ağırlığı (kg / adet) | 3,754   |
| Gümrük tarifesi numarası   | 85369095  |
| ETIM 9                     | EC001531  |
| ECLASS 8.0                 | 27370304  |
| Ürün açıklaması            | SV Component adaptor, 630 A, 690 V, 3-pole, 185 mm, clamping attachment |

## Onaylar

|             |   |
|-------------|---|
| Onaylar     | UL + C-UL (listed)                              |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini<br>Uygunluk bildirimini UK |