

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.780 Cihaz adaptörü

Durum: 28.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.780 - Cihaz adaptörü Cıvatalı sabitleme

ABB, Eaton, Schneider Electric ve Siemens marka devre kesiciler için. Orta mesafesi 185 mm olan bara sistemleri için.

Özellikleri

Model numarası	SV 9677.780
Malzeme	Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Bağlantı şeritleri
Bara merkez mesafesi	185 mm
Kablo çıkışı	alt
Installation type	Cıvatalı sabitleme
Kutup sayısı	3 kutuplu
Anma akımı maks.	630 A
Nominal çalışma gerilimi	690 V, 3~
Bilgi	Kablo çıkışı: Anahtarlama çıkışı veya şalter çıkış kablosu olarak kullanılabilir Ön taraflı vida bağlantılı şalt cihazlarının kullanımı için uygundur Delikli bara kanallarına sabitleme için. Cihaz alanında kapak profili monte edilmediğine dikkat edilmelidir.
Ölçüler	Genişlik: 150 mm Yükseklik: 585 mm
Baralar için uygun	Yükseklik: 10 mm
Üretici (tip) için uygun	ABB (Tmax T5) Eaton (NZM3) Schneider Electric (NSX630) Siemens (3VA23, 3VA24, 3VL4)
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	5,92 kg

Özellikleri

Brüt ağırlık	6,32 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	3,652
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Ürün açıklaması	SV Component adaptor, 630 A, 690 V, 3-pole, 185 mm, screw attachment

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK