

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SV 9677.810

## Akım dönüştürücü

Durum: 08.07.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.810 - Akım dönüştürücü

Elektrik akımının endüktif ölçümü için.

## Özellikleri

Model numarası	SV 9677.810
Ürün açıklaması	Yüze monte edilen bileşenlere mekanik entegrasyon sayesinde montaj derinliği değişmeden kompakt tasarım (185 mm merkezden merkeze mesafe). Böylece montaj alanından tasarruf edilir.
Malzeme	Poliamid
Yapı büyüklüğü için	00
Model no. için uygun	9677000 9677010 9677015 9677025 9677060 9677065 9677070 9677075 9677080 9677085
Nominal güç	2,5 VA
Elektriksel bağlantı türü	Vidalı terminaller
Insulation material (class)	E
Primary current	150 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı	2,5 - 4 mm <sup>2</sup>
Anma frekansı	50 - 50 - Hz

## Özellikleri

Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,2 kg
Brüt ağırlık	0,21 kg
Gümrük tarifesi numarası	85043129
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
Ürün açıklaması	SV Akım trafosu, NH slimline sigortalı yük ayırıcı için, boy00, 150A/5A

## Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK
-------------	---