

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.875

Akım dönüştürücü

Durum: 06.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.875 - Akım dönüştürücü

Elektrik akımının endüktif ölçümü için.

Özellikleri

Model numarası	SV 9677.875
Ürün açıklaması	Yüze monte edilen bileşenlere mekanik entegrasyon sayesinde montaj derinliği değişmeden kompakt tasarım (185 mm merkezden merkeze mesafe). Böylece montaj alanından tasarruf edilir.
Malzeme	Poliamid
Yapı büyüklüğü için	2/3
Model no. için uygun	9677.200 9677.210 9677.215 9677.300 9677.310 9677.315 9677.340 9677.770 9677.780 9677.900
Nominal güç	2,5 VA
Elektriksel bağlantı türü	Çerçeve terminali
Insulation material (class)	B
Primary current	400 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı	2,5 - 4 mm ²

Özellikleri

Anma frekansı	50 - 60 Hz
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,13 kg
Brüt ağırlık	0,172 kg
Gümrük tarifesi numarası	85044087
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
Ürün açıklaması	SV akım dönüştürücü, NH sigorta yük ayırıcısı için, Form 1-3 (SV 9677XXX) 400 A/ 5 A, 50-60 Hz