

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.880

Akım dönüştürücü

Durum: 28.02.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.880 - Akım dönüştürücü

Elektrik akımının endüktif ölçümü için.



Özellikleri

Model numarası	SV 9677.880
Ürün açıklaması	Yüzeye monte edilen bileşenlere mekanik entegrasyon sayesinde montaj derinliği değişmeden kompakt tasarım (185 mm merkezden merkeze mesafe). Böylece montaj alanından tasarruf edilir.
Malzeme	Poliamid
Yapı büyüklüğü için	1 - 3
Model no. için uygun	9677.100 9677.110 9677.115 9677.200 9677.210 9677.215 9677.300 9677.310 9677.315 9677.340
Nominal güç	2,5 VA
Elektriksel bağlantı türü	Yuvarlak kablo 2,5 mm ² (Uzunluk 1,5 m)
Insulation material (class)	B
Primary current	600 A
Secondary current	5 A

Özellikleri

Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı	2,5 - 4 mm ²
Anma frekansı	50 - 60 Hz
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,3 kg
Brüt ağırlık	0,32 kg
Gümrük tarifesi numarası	85043129
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
Ürün açıklaması	SV Akım trafosu, NH slimline sigortalı yük ayırıcı için, boy1-3, 600A/5A

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimi Uygunluk bildirimi UK
-------------	---