

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.900 Bağlantı adaptörü

Durum: 25.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.900 - Bağlantı adaptörü

Yuvarlak iletkenlerin bağlanması için. Bara merkez mesafesi 185 mm olan bara sistemleri için.

Özellikleri

Model numarası	SV 9677.900
Malzeme	Çerçeve: Cam elyaf takviyeli polyester UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 7035
Bara merkez mesafesi	185 mm
Kablo çıkışı	yukarıda/aşağıda
Elektriksel bağlantı türü	Vida M12
Kutup sayısı	3 kutuplu
Anma akımı maks.	800 A
Nominal çalışma gerilimi	690 V, 3~
Bilgi	Temas koruma bileşenlerinin kullanılması durumunda, kontak terminalleri kullanılmalıdır.
Ölçüler	Genişlik: 100 mm Yükseklik: 665 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı	6 - 240 mm ²
Baralar için uygun	Yükseklik: 10 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	4,5 kg
Brüt ağırlık	5 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	3,128
Gümrük tarifesi numarası	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Özellikleri

Ürün açıklaması

SV Bağlantı adaptörü, 800 A, 690 V, 3 kutuplu, 185 mm, kablo çıkışı yukarıda/aşağıda, yuvarlak kablo bağlantısı 6-240 mm²

Onaylar

Açıklamalar

Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK