

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.905 Bağlantı adaptörü

Durum: 04.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.905 - Bağlantı adaptörü

Yuvarlak iletkenlerin bağlanması için. Bara merkez mesafesi 185 mm olan bara sistemleri için.

Özellikleri

Model numarası	SV 9677.905
Malzeme	Çerçeve: Cam elyaf takviyeli polyester UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Dokunma koruması muhafaza kapağı
Bara merkez mesafesi	185 mm
Kablo çıkışı	yukarıda/aşağıda
Elektriksel bağlantı türü	Vida M12
Kutup sayısı	3 kutuplu
Anma akımı maks.	1.400 A
Nominal çalışma gerilimi	690 V, 3~
Bilgi	Temas koruma bileşenlerinin kullanılması durumunda, kontak terminalleri kullanılmalıdır.
Ölçüler	Genişlik: 100 mm Yükseklik: 960 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı	6 - 300 mm ²
Baralar için uygun	Yükseklik: 10 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	11 kg
Brüt ağırlık	11,5 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	4,41
Gümrük tarifesi numarası	85369010
ETIM 9	EC001531

Özellikleri

ECLASS 8.0

27370304

Ürün açıklaması

SV Bağlantı adaptörü 1400a, 3p, 185mm, alttan kablo çıkışlı,
6-300mm² kablo bağlantılı

Onaylar

Açıklamalar

Uygunluk bildirimini
Uygunluk bildirimini UK