


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.910 Bağlantı bloğu

Durum: 03.04.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.910 - Baęlantı bloęu

Kablo veya lamine bakır bara baęlantısı için.

## Özellikleri

Model numarası	SV 9677.910
Ürün açıklaması	Kablo ve esnak bara baęlantısı için.
Malzeme	Çelik sac, çinko kaplamalı E-Cu, kalaylı
Sıkıştırma bölgesi yükseklięi	20 mm
Sıkıştırma bölgesi genişlięi	80 mm
Kablo çıkışı	yukarıda/aşaęıda
Anma akımı maks.	1.600 A
Ölçüler	Genişlik: 98 mm
Baralar için uygun	Yükseklik: 10 mm
Paketteki adet	1 adet
Net aęırlık	0,9 kg
Brüt aęırlık	0,982 kg
Bakır aęırlıęı (kg / adet)	0,689
PCF/VE (beşikten kapiya)	3,7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF deęeri (beşikten kapiya), ürün aęırlıęı ve kendi bildirdięine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Ürün açıklaması	SV Baęlantı bloęu 1600A, 1p, kablo çıkış alt/üst

# Onaylar

---

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi Uygunluk bildirimi UK

---