


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.915 Bağlantı bloğu

Durum: 29.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.915 - Baęlantı bloęu

Kablo veya lamine bakır bara baęlantısı için.

Özellikleri

Model numarası	SV 9677.915
Ürün açıklaması	Kablo ve esnak bara baęlantısı için.
Malzeme	Çelik sac, çinko kaplamalı E-Cu, kalaylı
Kablo çıkışı	yukarıda/aşaađıda
Elektriksel baęlantı türü	Çerçeve terminali
Anma akımı maks.	1.000 A
Ölçüler	Genişlik: 98 mm
Yuvarlak iletkenlerin baęlantısı	185 - 300 mm ²
Baralar için uygun	Yükseklik: 10 mm
Paketteki adet	1 adet
Net aęırlık	1,2 kg
Brüt aęırlık	1,35 kg
Bakır aęırlığı (kg / adet)	0,893
PCF/VE (beşikten kapiya)	5,1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF deęeri (beşikten kapiya), ürün aęırlığı ve kendi bildirdiđine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Ürün açıklaması	SV Connection block, 1000 A, 690 V, 1-pole, cable outlet top/bottom, round conductor connection 185-300 mm ²

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi Uygunluk bildirimi UK
