


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.920

Bağlantı bloğu

Durum: 14.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.920 - Baęlantı bloęu

Kablo veya lamine bakır bara baęlantısı için.

Özellikleri

Model numarası	SV 9677.920
Ürün açıklaması	Kablo ve esnak bara baęlantısı için.
Malzeme	Çelik sac, çinko kaplamalı E-Cu, kalaylı
Kablo çıkışı	yukarıda/aşaęıda
Elektriksel baęlantı türü	Kablo pabucu M12
Anma akımı maks.	1.600 A
Ölçüler	Genişlik: 98 mm
Yuvarlak iletkenlerin baęlantısı	240 mm ²
Baralar için uygun	Yükseklik: 10 mm
Paketteki adet	1 adet
Net aęırlık	1,6 kg
Brüt aęırlık	1,662 kg
Bakır aęırlığı (kg / adet)	1,471
PCF/VE (beşikten kapiya)	6,3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF deęeri (beşikten kapiya), ürün aęırlığı ve kendi bildirdiđine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Ürün açıklaması	SV Connection block, 1600 A, 690 V, 1-pole, cable outlet top/bottom, round conductor connection 240 mm ²

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi Uygunluk bildirimi UK
