


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.920 Bağlantı bloğu

Durum: 13.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.920 - Baęlantı bloęu

Kablo veya lamine bakır bara baęlantısı için.

Özellikleri

| | |
|----------------------------------|---|
| Model numarası | SV 9677.920 |
| Ürün açıklaması | Kablo ve esnak bara baęlantısı için. |
| Malzeme | Çelik sac, çinko kaplamalı E-Cu, kalaylı |
| Kablo çıkışı | yukarıda/aşaađıda |
| Elektriksel baęlantı türü | Kablo pabucu M12 |
| Anma akımı maks. | 1.600 A |
| Ölçüler | Genişlik: 98 mm |
| Yuvarlak iletkenlerin baęlantısı | 240 mm ² |
| Baralar için uygun | Yükseklik: 10 mm |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net aęırlık | 1,6 kg |
| Brüt aęırlık | 1,662 kg |
| Bakır aęırlığı (kg / adet) | 1,471 |
| PCF/VE (beşikten kapiya) | 6,3 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF sınıfı hakkında açıklama | Kategori B: PCF deęeri (beşikten kapiya), ürün aęırlığı ve kendi bildirdiđine göre yaklaşık olarak hesaplanır |
| Gümrük tarifesi numarası | 85369095 |
| ETIM 9 | EC002270 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |
| Ürün açıklaması | SV Connection block, 1600 A, 690 V, 1-pole, cable outlet top/bottom, round conductor connection 240 mm ² |

Onaylar

| | |
|-------------|---|
| Onaylar | UL + C-UL (listed) |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimi Uygunluk bildirimi UK |
