

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.950

# Akım dönüştürücü

Durum: 13.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.950 - Akım dönüştürücü

Elektrik akımının endüktif ölçümü için.

## Özellikleri

Model numarası	SV 9677.950
Ürün açıklaması	Yüze monte edilen bileşenlere mekanik entegrasyon sayesinde montaj derinliği değişmeden kompakt tasarım (185 mm merkezden merkeze mesafe). Böylece montaj alanından tasarruf edilir.
Malzeme	Poliamid
Model no. için uygun	9677.160 9677.165 9677.180 9677.260 9677.265 9677.280 9677.360 9677.365 9677.380 9677.930
Nominal güç	1,5 VA
Elektriksel bağlantı türü	Çerçeve terminali
Insulation material (class)	H
Primary current	250 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı	2,5 - 4 mm <sup>2</sup>
Anma frekansı	50 - 60 Hz

## Özellikleri

Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,13 kg
Brüt ağırlık	0,14 kg
Gümrük tarifesi numarası	85043129
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
Ürün açıklaması	NH sigorta yük ayırıcısı Form 1-3 için SV akım dönüştürücü 250 A/5 A / RiLine Compact (SV 9677.XXX) için adaptör