

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.952

Akım dönüştürücü

Durum: 25.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.952 - Akım dönüştürücü

Elektrik akımının endüktif ölçümü için.

Özellikleri

Model numarası	SV 9677.952
Ürün açıklaması	Yüze monte edilen bileşenlere mekanik entegrasyon sayesinde montaj derinliği değişmeden kompakt tasarım (185 mm merkezden merkeze mesafe). Böylece montaj alanından tasarruf edilir.
Malzeme	Poliamid
Yapı büyüklüğü için	3
Model no. için uygun	9677.360 9677.365 9677.380 9677.930
Nominal güç	1,5 VA
Elektriksel bağlantı türü	Çerçeve terminali
Insulation material (class)	H
Primary current	500 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı	2,5 - 4 mm ²
Anma frekansı	50 - 60 Hz
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,136 kg
Brüt ağırlık	0,146 kg

Özellikleri

Gümrük tarifesi numarası	85043129
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
Ürün açıklaması	NH sigorta yük ayırıcısı Form 3 için SV akım dönüştürücü 500 A/5 A / RiLine Compact (SV 9677.XXX) için adaptör