

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.958

Akım dönüştürücü

Durum: 13.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.958 - Akım dönüştürücü

Elektrik akımının endüktif ölçümü için.

Özellikleri

| | |
|----------------------------------|--|
| Model numarası | SV 9677.958 |
| Ürün açıklaması | Yüze monte edilen bileşenlere mekanik entegrasyon sayesinde montaj derinliği değişmeden kompakt tasarım (185 mm merkezden merkeze mesafe). Böylece montaj alanından tasarruf edilir. |
| Malzeme | Poliamid |
| Model no. için uygun | 9677930 |
| Nominal güç | 2,5 VA |
| Elektriksel bağlantı türü | Çerçeve terminali |
| Insulation material (class) | H |
| Primary current | 800 A |
| Secondary current | 5 A |
| Accuracy Class | 1 |
| Test specification | IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2 |
| Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı | 2,5 - 4 mm ² |
| Anma frekansı | 50 - 60 Hz |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 0,16 kg |
| Brüt ağırlık | 0,17 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 85043129 |
| ETIM 9 | EC002048 |
| ECLASS 8.0 | 27141146 |

Özellikleri

Ürün açıklaması

SV akım dönüştürücü 800 A/5 A / RiLine Compact 185 mm (SV 9677.930) için adaptör