

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.958

## Akım dönüştürücü

Durum: 13.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.958 - Akım dönüştürücü

Elektrik akımının endüktif ölçümü için.

## Özellikleri

Model numarası	SV 9677.958
Ürün açıklaması	Yüze monte edilen bileşenlere mekanik entegrasyon sayesinde montaj derinliği değişmeden kompakt tasarım (185 mm merkezden merkeze mesafe). Böylece montaj alanından tasarruf edilir.
Malzeme	Poliamid
Model no. için uygun	9677930
Nominal güç	2,5 VA
Elektriksel bağlantı türü	Çerçeve terminali
Insulation material (class)	H
Primary current	800 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı	2,5 - 4 mm <sup>2</sup>
Anma frekansı	50 - 60 Hz
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,16 kg
Brüt ağırlık	0,17 kg
Gümrük tarifesi numarası	85043129
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146

# Özellikleri

---

Ürün açıklaması

SV akım dönüştürücü 800 A/5 A / RiLine Compact 185 mm (SV 9677.930) için adaptör