


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9681.204

Montaj delik ıtası

Durum: 22.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9681.204 - Montaj delik ıtası kısmi kapı için

Kısmi kapılara modifikasyon yapabilmek için kablo kanalları, hortum tutucu vb. gibi kapının arka tarafına özel bileşenler monte etmek için delikler arası 25 mm mesafe bulunan delikli yüzeyli kapak.



Özellikleri

Model numarası	SV 9681.204
Ürün açıklaması	Parçalı kapılara sonradan dışardan montaj için. Delikli montaj kirişleri 25 mm'lik delik mesafelerine sahiptir ve örn. kablo kanalları, hortum tutucuları vb. malzemelerin kapının arka tarafına monte etmek için kullanılır. malzemeleri monte etmek için kullanılır. Delikli montaj kirişinin delik çapı: 4,5 mm.
Malzeme	Çelik sac, 1 mm
Yüzey	Çinko kaplama
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
Uzunluk	198 mm
Montaj talimatı	1000 mm pano genişliği için: 1 x 9681.204 ve 1 x 9681.206
Ölçüler	Uzunluk: 198 mm
Şunlar için uygun	Genişlik: 400 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DO OR_HEIGHTS	200 - 800 mm
Paketteki adet	10 adet
Net ağırlık	0,6 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	2,4 kg CO2 eq (Cat B)

Özellikleri

PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	73269098
ETIM 9	EC000386
ECLASS 8.0	27400501
Ürün açıklaması	SV Perforated mounting strip, L: 198 mm, for partial door WH: 400x150-800 mm