

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9681.206**

**Montaj delik ıtası**

Durum: 10.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9681.206 - Montaj delik ıtası kısmi kapı iin

Kısmi kapılara modifikasyon yapabilmek iin kablo kanalları, hortum tutucu vb. gibi kapının arka tarafına zel bileşenler monte etmek iin delikler arası 25 mm mesafe bulunan delikli yzeyli kapak.



## zellikleri

Model numarası	SV 9681.206
rn aıklaması	Paralı kapılara sonradan dıřardan montaj iin. Delikli montaj kiriřleri 25 mm'lik delik mesafelerine sahiptir ve rn. kablo kanalları, hortum tutucuları vb. malzemelerin kapının arka tarafına monte etmek iin kullanılır. malzemeleri monte etmek iin kullanılır. Delikli montaj kiriřinin delik apı: 4,5 mm.
Malzeme	elik sac, 1 mm
Yzey	inko kaplama
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
Uzunluk	398 mm
Montaj talimatı	1000 mm pano geniřlięi iin: 1 x 9681.204 ve 1 x 9681.206 1200 mm pano geniřlięi iin: 2 x 9681.206
ller	Uzunluk: 398 mm
řunlar iin uygun	Geniřlik: 600 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DO OR_HEIGHTS	150 - 800 mm
Paketteki adet	10 adet
Net aęırlık	1,2 kg
PCF/VE (beřikten kapıya)	4,9 kg CO2 eq (Cat B)

## Özellikleri

---

PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	73269098
ETIM 9	EC000386
ECLASS 8.0	27400501
Ürün açıklaması	SV Perforated mounting strip, L: 398 mm, for partial door WH: 600x150-800 mm

## Onaylar

---

Açıklamalar	Uygunluk bildirimi UK
-------------	-----------------------