

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9681.208

Montaj delik ıtası

Durum: 22.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9681.208 - Montaj delik ıtası kısmi kapı iin

Kısmi kapılara modifikasyon yapabilmek iin kablo kanalları, hortum tutucu vb. gibi kapının arka tarafına zel bileşenler monte etmek iin delikler arası 25 mm mesafe bulunan delikli yzeyli kapak.



zellikleri

Model numarası	SV 9681.208
rn aıklaması	Paralı kapılara sonradan dıřardan montaj iin. Delikli montaj kiriřleri 25 mm'lik delik mesafelerine sahiptir ve rn. kablo kanalları, hortum tutucuları vb. malzemelerin kapının arka tarafına monte etmek iin kullanılır. malzemeleri monte etmek iin kullanılır. Delikli montaj kiriřinin delik apı: 4,5 mm.
Malzeme	elik sac, 1 mm
Yzey	inko kaplama
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
Uzunluk	598 mm
ller	Uzunluk: 598 mm
řunlar iin uygun	Geniřlik: 800 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS	150 - 800 mm
Paketteki adet	10 adet
Net ağırlık	1,9 kg
Brt ağırlık	1,914 kg
PCF/VE (beřikten kapıya)	6,9 kg CO2 eq (Cat B)

Özellikleri

PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	39269097
ETIM 9	EC000386
ECLASS 8.0	27400501
Ürün açıklaması	SV Perforated mounting strip, L: 598 mm, for partial door WH: 800x150-800 mm