

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9682.160 Parçalı kapı

Durum: 02.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9682.160 - Parçalı kapı VX için

Kapı, tercihe göre sağa veya sola doğru açılacak şekilde ayarlanabilir.

Özellikleri

| | |
|--------------------------------------|---|
| Model numarası | SV 9682.160 |
| Ürün açıklaması | Kapı veya arka panel yerine VX panolar için uygundur. Kapılar kendi aralarında kombine edilebilir. Üst ve alt uçta birer kapatma plakası gereklidir. Kapı, tercihe göre sağa veya sola doğru açılacak şekilde ayarlanabilir. Görüş camı bulunmayan kapılarda (yükseklik 600 – 1000 mm) 2305.000 monitör çerçevesinin montajı mümkündür. Standart double-bit kilit, kilit elemanları ile değiştirilebilir, A modeli. |
| Malzeme | Çelik sac, 2 mm |
| Yüzey | Dokulu boya |
| Renk | RAL 7035 |
| Teslimat kapsamı | Parçalı kapı Ayırıcı çita Menteşeler Kilit sistemleri Montaj malzemeleri dahil |
| Bilgi | Parçalı kapıların açılma açısı maks. 130° |
| Kilit | Kilit sayısı: 3 |
| Ölçüler | Genişlik: 600 mm Yükseklik: 1.000 mm |
| Şunlar için uygun | Genişlik: = 600 mm |
| IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı | IP 54 |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 13,14 kg |
| Brüt ağırlık | 14,14 kg |
| PCF/VE (beşikten kapıya) | 53,9 kg CO2 eq (Cat B) |

Özellikleri

| | |
|------------------------------|---|
| PCF sınıfı hakkında açıklama | Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır |
| Gümrük tarifesi numarası | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Ürün açıklaması | VX Partial door, WH: 600x1000 mm sheet steel |

Onaylar

| | |
|-------------|--|
| Onaylar | UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini UK |