

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9682.174 Parçalı kapı

Durum: 02.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9682.174 - Parçalı kapı VX için

Kapı, tercihe göre sağa veya sola doğru açılacak şekilde ayarlanabilir.

Özellikleri

Model numarası	SV 9682.174
Ürün açıklaması	Kapı veya arka panel yerine VX panolar için uygundur. Kapılar kendi aralarında kombine edilebilir. Üst ve alt uçta birer kapatma plakası gereklidir. Kapı, tercihe göre sağa veya sola doğru açılacak şekilde ayarlanabilir. Görüş camı bulunmayan kapılarda (yükseklik 600 – 1000 mm) 2305.000 monitör çerçevesinin montajı mümkündür. Standart double-bit kilit, kilit elemanları ile değiştirilebilir, A modeli.
Malzeme	Çelik sac, 2 mm
Yüzey	Dokulu boya
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Parçalı kapı Ayırıcı çita Menteşeler Kilit sistemleri Montaj malzemeleri dahil
Bilgi	Parçalı kapıların açılma açısı maks. 130°
Kilit	Kilit sayısı: 3
Ölçüler	Genişlik: 600 mm Yükseklik: 1.400 mm
Şunlar için uygun	Genişlik: = 600 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 54
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	17,5 kg
Brüt ağırlık	19 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	72,4 kg CO2 eq (Cat B)

Özellikleri

PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Ürün açıklaması	VX Partial door, WH: 600x1400 mm sheet steel

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini UK