

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9765.150

Dolap lambası, 48 V DC

Durum: 16.12.2025 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9765.150 - Dolap lambası, 48 V DC bağlantı kablolu

Sağlam lamba, çerçeve profiline yaylı kısıkaçlar ile dikey veya yatay olarak tespit edilir ve bakım işleri için doğrudan ışık kaynağı olarak kullanılabilir.

Özellikleri

Model numarası	CS 9765.150
Ürün açıklaması	Dayanıklı bir lambadır. Çerçeve profiline yaylı kısıkaçlar ile dikey veya yatay olarak tespit edilir ve dönebilen plastik tutuculara asmak suretiyle bakım işleri için doğrudan ışık kaynağı olarak kullanılabilir. PMMA (polimetilmetakrilat) içerikli sarsıntıya dayanıklı lamba kaplaması, koruma düzeyi II.
Teslimat kapsamı	2 kelepçe Sabitleme malzemesi
Nominal güç	11 W
Çap	62 mm
Diameter protective tube	38 mm
Uzunluk	450 mm
Length light outlet	195 mm
Length protective tube	320 mm
Bağlantı kablosu uzunluğu	3 m
Bağlantı seçenekleri	Açık uçlu entegre bağlantı hattı
Lamba	Floresan lamba TC-SEL, 4 pim
Işık akısı	900 lm
Ölçüler	Uzunluk: 450 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	-20 °C...40 °C
Nominal çalışma gerilimi	48 V (DC)
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 64
Paketteki adet	1 adet

Özellikleri

Net ağırlık	1.03
Brüt ağırlık	1.05
Gümrük tarifesi numarası	94054990
EAN	4028177493605
ECLASS 8.0	27189241