

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9776.500

Dış ortam kliması

Durum: 23.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9776.500 - Dış ortam kliması CS Toptec için

Efektif soğutma gücü/ısıtma 1.400 W/400 W, e-Comfortcontroller üzerinden sıcaklık ayarı. CS Toptec üzerine üç pozisyonda sabitleme: dışardan, kısmi içerden ve tam içerden montaj.

Özellikleri

Model numarası	CS 9776.500
Ürün açıklaması	E-Comfort kontrolörü üzerinden sıcaklık kontrolü. Soğutma ünitesi panoya üç montaj pozisyonunda monte edilebilir. (yüzeğe montaj, kısmi montaj ve tam montaj)
Fayda	E-Comfort kontrolörlü 500 W soğutma gücünden itibaren soğutma cihazları için Blue e IoT adaptörü üzerinden IoT arayüzüne bağlanabilir
Malzeme	Alüminyum
Yüzey	Toz boyalı Saf polyester
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu) Montaj çerçevesi, yüzeğe montaj, kısmi montaj ve tam montaj için dış ortam panolarına genel sabitleme için
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	Dış devre IP 34 İç devre IP 55
DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı	Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 1.000 W Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 1.150 W Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 650 W Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 700 W
Heater output	400 W
Nominal çalışma gerilimi	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Başlangıç akımı (maks.)	50 Hz'de: 24 A 60 Hz'de: 22 A

Özellikleri

Hava debisi (serbest üfleme)	50 Hz'de dış devre: 600 m ³ /h 60 Hz'de dış devre: 625 m ³ /h 50 Hz'de iç devre: 600 m ³ /h 60 Hz'de iç devre: 625 m ³ /h
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 5 A 60 Hz'de: 5 A
Sıcaklık kontrolü	e-Comfortcontroller (fabrika ayarı +35 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı	-33 °C...55 °C
Ayar aralığı	20 °C...55 °C
Soğutucu madde/soğutucu sıvı	Soğutucu gaz: R134a Miktar: 0,45 kg
Nominal güç Pel	Nominal güç L35 L35/50 Hz: 640 W Nominal güç L35 L35/60 Hz: 760 W Nominal güç L35 L50/50 Hz: 780 W Nominal güç L35 L50/60 Hz: 920 W
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)	28 bar
Ölçüler	Genişlik: 500 mm Yükseklik: 1.000 mm Derinlik: 150 mm
Sızdırmaz çerçeve ve tasarım başlığı dahil cihaz ölçüleri	Genişlik: 550 mm Yükseklik: 1.050 mm Derinlik: 285 mm
Şunlar için uygun	Pano tipi: CS Toptec Genişlik: ≥ 800 mm Derinlik: ≥ 1.200 mm
Montaj türü	Üniversal montaj (montaj, kısmi montaj, tam montaj)
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	42 kg
Brüt ağırlık	45 kg
Gümrük tarifesi numarası	84158200
ECLASS 8.0	27180704

Onaylar

Açıklamalar

Uygunluk bildirimi