

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9776.550

Dış ortam kliması

Durum: 10.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9776.550 - Dış ortam kliması CS Toptec için

Efektif soğutma gücü/ısıtma 1.400 W/400 W, e-Comfortcontroller üzerinden sıcaklık ayarı. CS Toptec üzerine üç pozisyonda sabitleme: dışardan, kısmi içerden ve tam içerden montaj.

Özellikleri

Model numarası	CS 9776.550
Ürün açıklaması	E-Comfort kontrolörü üzerinden sıcaklık kontrolü. Soğutma ünitesi panoya üç montaj pozisyonunda monte edilebilir. (yüzeğe montaj, kısmi montaj ve tam montaj)
Fayda	E-Comfort kontrolörlü 500 W soğutma gücünden itibaren soğutma cihazları için Blue e IoT adaptörü üzerinden IoT arayüzüne bağlanabilir
Malzeme	Alüminyum
Yüzey	Toz boyalı Saf polyester
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu) Montaj çerçevesi, yüzeğe montaj, kısmi montaj ve tam montaj için dış ortam panolarına genel sabitleme için
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	Dış devre IP 34 İç devre IP 55
DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı	Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 1,4 kW Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 1,53 kW Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 1,06 kW Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 1,1 kW
Heater output	400 W
Nominal çalışma gerilimi	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Başlangıç akımı (maks.)	50 Hz'de: 34 A 60 Hz'de: 32 A

Özellikleri

Hava debisi (serbest üfleme)	50 Hz'de dış devre: 1.000 m ³ /h 60 Hz'de dış devre: 1.090 m ³ /h 50 Hz'de iç devre: 880 m ³ /h 60 Hz'de iç devre: 950 m ³ /h
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 6 A 60 Hz'de: 6,8 A
Sıcaklık kontrolü	e-Comfortcontroller (fabrika ayarı +35 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı	-33 °C...55 °C
Ayar aralığı	20 °C...55 °C
Soğutucu madde/soğutucu sıvı	Soğutucu gaz: R134a Miktar: 0,9 kg Global Warming Potential (GWP): 1.430 CO ₂ eşdeğeri (CO ₂ e): 1,3 t
Nominal güç Pel	Nominal güç L35 L35/50 Hz: 0,96 kW Nominal güç L35 L35/60 Hz: 1,17 kW Nominal güç L35 L50/50 Hz: 1,13 kW Nominal güç L35 L50/60 Hz: 1,25 kW
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)	28 bar
Ölçüler	Genişlik: 500 mm Yükseklik: 1.000 mm Derinlik: 274 mm
Sızdırmaz çerçeve ve tasarım başlığı dahil cihaz ölçüleri	Genişlik: 552 mm Yükseklik: 1.052 mm Derinlik: 274 mm
Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35	Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,46 Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,31
Yedek sigorta	Otomatik devre kesici/erime koruması: 10 A
Şunlar için uygun	Pano tipi: CS Topotec Genişlik: ≥ 800 mm Yükseklik: ≥ 1.200 mm
Montaj türü	Üniversal montaj (montaj, kısmi montaj, tam montaj)
Paketteki adet	1 adet

Özellikleri

Net ağırlık	70 kg
Brüt ağırlık	73 kg
Gümrük tarifesi numarası	84158200
ECLASS 8.0	27180704

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimi
-------------	--------------------