

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9781.680

Yan paneller, vidalanabilir

Durum: 28.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9781.680 - Yan paneller, vidalanabilir CS Toptec, modüler için

Çift panelli, vidalanabilir yan panel, tavan parçaları dahil.

Özellikleri

| | |
|--------------------------------------|--|
| Model numarası | CS 9781.680 |
| Malzeme | Alüminyum AlMg3 |
| Yüzey | Toz boyalı UV dirençli saf polyester |
| Renk | RAL 7035 |
| Teslimat kapsamı | Yan duvarlar Tavan kısmı parçaları Topraklama ve sabitleme malzemeleri dahil |
| Şunlar için uygun | Pano tipi: CS Toptec, modüler Yükseklik: = 1.600 mm Derinlik: = 800 mm |
| IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı | IP 55 |
| NEMA koruma sınıfı | NEMA 3R NEMA 12 |
| Ana malzeme | Alüminyum |
| Paketteki adet | 2 adet |
| Net ağırlık | 52,5 kg |
| Brüt ağırlık | 64,5 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002524 |
| ETIM 8 | EC002524 |
| ECLASS 8.0 | 27182101 |

Özellikleri

Ürün açıklaması

CS yan panel, çift panelli, HT: 1600x800 mm için, Alüminyum AlMg3 çelik