

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9783.540

Dış mekan bazalı pano

Durum: 04.03.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9783.540 - Dış mekan bazalı pano

Tek duvarlı pano sistemleri, tek kapılı ve çift kapılı. Pasif iç donatımlı tüm uygulamalar için veya düşük ısı kaybıyla dış alanda kullanıma uygun. Çepeçevre havalandırmalı panjur ızgara.



Özellikleri

Model numarası	CS 9783.540
Ürün açıklaması	Dış ortam panosu, 100 mm'lik taşıma bazalı ve her taraftan dışarı taşıyacak şekilde yağmur tavanlı.
Malzeme	Alüminyum AlMg3
Yüzey	Toz boyalı UV dirençli saf polyester
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Komple önceden monte edilmiş tek duvarlı dış ortam panosu Taban sacı temel pano, üç parçalı Çatıda, tabanda, önde ve pano derinliğinde 25 mm sistem deliği Kapı kilitli, döner kapı kollu ve profil yarı silindirik, BJ20027 kilitli ön kapılar Önde ve arkada vidalanmış kaplamalı taşıma bazası Yağmur çatısı
Ölçüler	Genişlik: 600 mm Yükseklik: 800 mm Derinlik: 400 mm

Özellikleri

Ölçüler	Toplam yükseklik: 955 mm Yağmur çatısı genişliği: 650 mm Yağmur çatısı yüksekliği: 55 mm Yağmur çatısı derinliği: 450 mm Net genişlik: 512 mm Net yükseklik: 712 mm Net derinlik: 349 mm Yükseklik, baza: 100 mm
---------	---

UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Type 3R
--------------------------------------	---------

IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 55
--------------------------------------	-------

IK kodu	IK10
---------	------

Ana malzeme	Alüminyum
-------------	-----------

Paketteki adet	1 adet
----------------	--------

Net ağırlık	29 kg
-------------	-------

Brüt ağırlık	34 kg
--------------	-------

Gümrük tarifesi numarası	94032080
--------------------------	----------

ETIM 9	EC000261
--------	----------

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------