

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9783.610

Dış mekan bazalı pano

Durum: 11.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9783.610 - Dış mekan bazalı pano

Tek duvarlı pano sistemleri, tek kapılı ve çift kapılı. Pasif iç donatımlı tüm uygulamalar için veya düşük ısı kayıpla dış alanda kullanıma uygun. Çepeçevre havalandırmalı panjur ızgara.



Özellikleri

Model numarası	CS 9783.610
Ürün açıklaması	Dış ortam panosu, 100 mm'lik taşıma bazalı ve her taraftan dışarı taşacak şekilde yağmur tavanlı.
Malzeme	Alüminyum AlMg3
Yüzey	Toz boyalı UV dirençli saf polyester
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Komple önceden monte edilmiş tek duvarlı dış ortam panosu Taban sacı temel pano, üç parçalı Çatıda, tabanda, önde ve pano derinliğinde 25 mm sistem deliği Kapı kilitli, döner kapı kolu ve profil yarı silindirik, BJ20027 kilitli ön kapılar Önde ve arkada vidalanmış kaplamalı taşıma bazası Yağmur çatısı
Ölçüler	Genişlik: 800 mm Yükseklik: 1.200 mm Derinlik: 500 mm

Özellikleri

Ölçüler	Toplam yükseklik: 1.355 mm Yağmur çatısı genişliği: 850 mm Yağmur çatısı yüksekliği: 55 mm Yağmur çatısı derinliği: 550 mm Net genişlik: 712 mm Net yükseklik: 1.112 mm Net derinlik: 449 mm Yükseklik, baza: 100 mm
Kapı adeti	1
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Type 3R
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 55
IK kodu	IK10
Ana malzeme	Alüminyum
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	34 kg
Brüt ağırlık	36,15 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	Açık hava Basic pano, GYD: 800x1200x500 mm, alüminyum, 100 mm taşıma bazası ve yağmur kılıfı, ön tarafta tek kapı

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini
-------------	----------------------