


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9783.888

CS Toptec, modüler

Durum: 09.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9783.888 - CS Toptec, modüler

100 mm baza, kapı, arka panel ve kesintisiz modüler koruyucu tavana sahip modüler çift panelli dış ortam panosu. Verimli ve esnek iç montaj için komple pano çerçevesi mevcuttur. Pano, Blue e+ dış ortam montaj plakası duvara monte klima için uygun şekilde hazırlanmıştır.



Özellikleri

| | |
|------------------|--|
| Model numarası | CS 9783.888 |
| Dizayn | modülerlik Dış ortam klima cihazı, bölmeli, 2 - 5 kW |
| Malzeme | Pano çerçevesi: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304) Yassı parçalar ve baza kaplamaları: Alüminyum, AlMg3 Yağmur tavanı: Alüminyum |
| Yüzey | Toz boyalı UV dirençli saf polyester |
| Renk | RAL 7035 |
| Teslimat kapsamı | Modüler, çift panelli dış ortam panosu Çatı ve taban çerçevesinde 25 mm sistem delikli ve 2 sabitleme düzeyli dikey profilli çerçeve Kapı kilitli, döner kol tutamaklı ve profil yarı silindirik, BJ20027 kilitli ön kapı Arka panel Yağmur çatısı Vidalanmış kablo giriş plakalı ve önde ve arkada vidalanmış kaplamalı baza |

Özellikleri

| | |
|--------------------------------------|---|
| Ölçüler | Genişlik: 800 mm Yükseklik: 1.800 mm Derinlik: 800 mm |
| Ölçüler | Toplam yükseklik: 1.945 mm Yağmur çatısı yüksekliği: 45 mm Yükseklik, baza: 100 mm |
| Kapı adeti | 1 |
| Kilit | Kilit modeli: 4 noktalı kilitleme Kilit sayısı: 1 Kapak parçası: BJ20027 |
| Flanş plakası | Boy: 2 Sayı: 2 |
| IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı | IP 55 |
| NEMA koruma sınıfı | NEMA 3R NEMA 12 |
| IK kodu | IK10 |
| Bilgi | Bütün paneller iki katlıdır ve topraklanmıştır (iç duvar üzerinde dış duvar) Tekli bir panonun montajı için CS Toptec modüler yan panelleri gereklidir |
| Ürün numarasına dair not | Yuvayı kapatmak için bir klima gereklidir |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 76 kg |
| Brüt ağırlık | 76,5 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Ürün açıklaması | CS Toptec, modüler, GYD: 800x2000x800 mm, 2 - 5 kW dış ortam klimaları için montaj yuvalı |

Onaylar

Açıklamalar

Uygunluk bildiri