

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9784.620

Dış mekan bazalı pano

Durum: 15.03.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9784.620 - Dış mekan bazalı pano

Tek duvarlı pano sistemleri, tek kapılı ve çift kapılı. Pasif iç donatımlı tüm uygulamalar için veya düşük ısı kayıpla dış alanda kullanıma uygun. Çepeçevre havalandırmalı panjur ızgara.



Özellikleri

Model numarası	CS 9784.620
Dizayn	1200 mm genişlikteki pano 600 mm genişliğinde iki montaj alanına sahiptir
Ürün açıklaması	Dış ortam panosu, 100 mm'lik taşıma bazalı ve her taraftan dışarı taşıyacak şekilde yağmur tavanlı.
Malzeme	Alüminyum AlMg3
Yüzey	Toz boyalı UV dirençli saf polyester
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Komple önceden monte edilmiş tek duvarlı dış ortam panosu Taban sacı temel pano, üç parçalı Çatıda, tabanda, önde ve pano derinliğinde 25 mm sistem deliği Kapı kilitli, döner kapı kollu ve profil yarı silindirli, BJ20027 kilitli ön kapılar Önde ve arkada vidalanmış kaplamalı taşıma bazası Yağmur çatısı
Ölçüler	Genişlik: 1.200 mm Yükseklik: 1.200 mm Derinlik: 400 mm

Özellikleri

Ölçüler	Toplam yükseklik: 1.355 mm Yağmur çatısı genişliği: 1.250 mm Yağmur çatısı yüksekliği: 55 mm Yağmur çatısı derinliği: 450 mm Net genişlik: 512 mm Net yükseklik: 1.112 mm Net derinlik: 349 mm Yükseklik, baza: 100 mm
Design Centre bar	Orta geçitsiz, üst üste binen kapılar
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Type 3R
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 55
IK kodu	IK10
Ana malzeme	Alüminyum
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	43 kg
Brüt ağırlık	49 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimi
-------------	--------------------