

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9868.500

CS Toptec

Durum: 02.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9868.500 - CS Toptec

Dış mekan panosu, 100 mm'lik taşıma bazalı ve her taraftan siperli yağmur tavanlı. Yan paneller, arka panel ve kapı komple dışa doğru çift kattır, TS 8 çerçevesinin tamamı, iç donanım için hazırdır.



Özellikleri

Model numarası	CS 9868.500
Dizayn	Yuvasız montaj
Ürün açıklaması	Dış mekan panosu, 100 mm'lik taşıma bazalı ve her taraftan siperli yağmur tavanlı. Yan paneller, arka panel ve kapı komple dışa doğru çift kattır, TS 8 çerçevesinin tamamı, iç donanım için hazırdır.
Malzeme	Pano çerçevesi: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304) Yassı parçalar ve baza kaplamaları: Alüminyum, AlMg3 Yağmur tavanı: Alüminyum
Yüzey	Toz boyalı UV dirençli saf polyester
Renk	RAL 7035

Özellikleri

Teslimat kapsamı	Ön yapılandırılmalı, çift duvarlı dış ortam panosu Çatı ve taban çerçevesinde 25 mm sistem delikli ve 2 sabitleme düzeyli dikey profilli çerçeve Kapı kilitli, döner kol tutamaklı ve profil yarı silindirik, BJ20027 kilitli ön kapı Sol ve sağ yan paneller Arka panel Yağmur çatısı Vidalanmış kablo giriş plakalı ve önde ve arkada vidalanmış kaplamalı baza
Ölçüler	Genişlik: 800 mm Yükseklik: 1.600 mm Derinlik: 800 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 55
NEMA koruma sınıfı	NEMA 3R NEMA 12
IK kodu	IK10
Bilgi	Bütün paneller iki katlıdır ve topraklanmıştır (iç duvar üzerinde dış duvar) CS Toptec, dış mekandaki proje çözümlerinin temelidir. Bunları şu sipariş numaraları altında talep edebilirsiniz: Tekli kurulumlar için: 9774.099, modüler sistem için: 9774.005
Ana malzeme	Alüminyum
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	110 kg
Brüt ağırlık	116 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	CS TopTec Enclosure WHD: 800x1600x800 mm closed

Onaylar

Açıklamalar

Uygunluk bildirimi