

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9888.550

CS Toptec

Durum: 22.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9888.550 - CS Toptec

Dış mekan panosu, 100 mm'lik taşıma bazalı ve her taraftan siperli yağmur tavanlı. Yan paneller, arka panel ve kapı komple dışa doğru çift kattır, TS 8 çerçevesinin tamamı, iç donanım için hazırdır.



Özellikleri

| | |
|-----------------|--|
| Model numarası | CS 9888.550 |
| Dizayn | Dış ortam klima cihazı, bölmeli, 1,5 kW |
| Ürün açıklaması | Dış mekan panosu, 100 mm'lik taşıma bazalı ve her taraftan siperli yağmur tavanlı. Yan paneller, arka panel ve kapı komple dışa doğru çift kattır, TS 8 çerçevesinin tamamı, iç donanım için hazırdır. |
| Malzeme | Pano çerçevesi: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304) Yassı parçalar ve baza kaplamaları: Alüminyum, AlMg3 Yağmur tavanı: Alüminyum |
| Yüzey | Toz boyalı UV dirençli saf polyester |
| Renk | RAL 7035 |

Özellikleri

| | |
|--------------------------------------|---|
| Teslimat kapsamı | Ön yapılandırılmalı, çift duvarlı dış ortam panosu Çatı ve taban çerçevesinde 25 mm sistem delikli ve 2 sabitleme düzeyli dikey profilli çerçeve Kapı kilitli, döner kol tutamaklı ve profil yarı silindirik, BJ20027 kilitli ön kapı Sol ve sağ yan paneller Arka panel Yağmur çatısı Vidalanmış kablo giriş plakalı ve önde ve arkada vidalanmış kaplamalı baza |
| Ölçüler | Genişlik: 800 mm Yükseklik: 1.800 mm Derinlik: 800 mm |
| IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı | IP 55 |
| NEMA koruma sınıfı | NEMA 3R NEMA 12 |
| IK kodu | IK10 |
| Bilgi | Bütün paneller iki katlıdır ve topraklanmıştır (iç duvar üzerinde dış duvar) CS Toptec, dış mekandaki proje çözümlerinin temelidir. Bunları şu sipariş numaraları altında talep edebilirsiniz: Tekli kurulumlar için: 9774.099, modüler sistem için: 9774.005 |
| Ürün numarasına dair not | Yuvayı kapatmak için klima veya adaptör plakası gereklidir |
| Ana malzeme | Alüminyum |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 115 kg |
| Brüt ağırlık | 122 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Ürün açıklaması | CS TopTec kabin GYD: 800x1800x800 mm, 1,5 kW dış ortam klimaları için yuva |

Onaylar

Açıklamalar

Uygunluk bildirimi