

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1180.000

## AX 基本机柜，钢板

状态: 2026/5/30 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1180.000 - AX 基本机柜，钢板

AX 紧凑型控制柜的顶板、底板和侧板都有定位孔，复刻了 VX25 大机柜上众所周知的 25 mm 系统孔距。得益于这一独特的获得专利的系统，AX 紧凑型控制柜可用于所有扩装和改装场景。可在导轨上轻松、快速、安全地安装和改装系统组件和配件在，而无需钻孔。



## 特征

型号	AX 1180.000
您的获益	<p>更多的内部安装选择，得益于25mm系统孔距集成的箱体定位，搭配内部扩装用的导轨以及丰富的系统配件</p> <p>通过在不钻孔的情况下安装内部扩装的轨道来保持防护等级（UL 认证）</p> <p>基础配置导轨提供额外的安装平面，增加了承载力</p> <p>通过威图配置器 RiPanel 轻松规划和配置</p>
材料	<p>箱体：钢板</p> <p>门：钢板，四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈</p>
表面	<p>箱体和门：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹</p> <p>安装板：镀锌</p>
颜色	RAL 7035

# 特征

---

供货范围	带门的箱体 封盖板在箱体底部 安装板 门条 锁: 3 mm 双齿
------	--

---

防护等级 NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12
-----------	--

---

防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准	IP 66
--------------------------	-------

---

机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 Type 3R Type 4 类型 12
--------------------	------------------------------------

---

IK 编码	IK10
-------	------

---

尺寸	宽度: 800 mm 高度: 1,000 mm 深度: 300 mm
----	--

---

门材料厚度	2 mm
-------	------

---

箱体材料厚度	1.5 mm
--------	--------

---

安装板材料厚度	2.5 mm
---------	--------

---

安装板尺寸 (宽 x 高)	745 mm x 975 mm
---------------	-----------------

---

门数	1
----	---

---

门铰链可移动	是的
--------	----

---

锁具数量	2
------	---

---

## 特征

---

锁	锁具规格: 凸缘 锁具数量: 2 锁芯: 3 mm 双齿
封盖板	尺寸: 5 数量: 2
基本材料	钢板
包装单元	1 件
净重	49.7 kg
毛重	52 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	175.27 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
产品描述	AX 紧装式控制机柜, 尺寸: 800x1000x300 mm, 钢板, 带安装板, 单门, 两个凸缘锁

---

## 批准

---

批准	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
----	--

---

# 批准

---

解释

制造商声明

符合性声明

符合性声明 UK

PCF-declaration