

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AE 1260.500

## 紧装式控制机柜 AE

状态: 2026/6/25 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AE 1260.500 - 紧装式控制机柜 AE

带钢制门的箱体，安装板和底部法兰板经过喷漆。

## 特征

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 型号                      | AE 1260.500  |
| 材料                      | 箱体：钢板<br>门：钢板，四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈                           |
| 表面                      | 箱体和门：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹<br>安装板：镀锌                          |
| 颜色                      | RAL 7035   |
| 供货范围                    | 箱体带铰接门，四周封闭<br>封盖板在箱体底部<br>安装板<br>锁：3 mm 双齿<br>三点式锁具系统 |
| 防护等级 NEMA               | NEMA 4   |
| 防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准 | IP 66  |
| IK 编码                   | IK08   |
| 尺寸                      | 宽度: 600 mm<br>高度: 1,200 mm<br>深度: 300 mm               |
| 门材料厚度                   | 2 mm   |
| 箱体材料厚度                  | 1.5 mm   |
| 安装板材料厚度                 | 3 mm   |
| 安装板尺寸 (宽 x 高)           | 540 mm x 1,155 mm                                      |

# 特征

---

|  |   |
|--|---|
| 门数   | 1   |
| 门铰链可移动   | 是的  |
| 锁  | 锁具规格: 三点式锁具系统<br>锁具数量: 1<br>锁芯: 3 mm 双齿             |
| 封盖板  | 尺寸: 5<br>数量: 1                                      |
| 基本材料   | 钢板  |
| 包装单元   | 1 件   |
| 净重   | 49.4 kg   |
| 毛重   | 51 kg   |
| 税率号  | 94032080  |
| Custom Tariff Number China<br>(deviation to global nr) | Differing customs tariff number for China: 85380000 |
| ETIM 9   | EC000261  |
| ETIM 8   | EC000261  |
| ECLASS 8.0   | 27180101  |
| 产品描述   | AE 紧装式控制箱 W600H1200D300 7035                        |

# 批准

---

|    |  |
|----|--|
| 批准 | Bureau Veritas<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
|----|--|

---

# 批准

---

解释

符合性声明

符合性声明 UK