

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1301.000

KX 精巧控制箱

状态: 2026/6/30 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1301.000 - KX 精巧控制箱 不锈钢

不锈钢材质的 E-Box KX 箱体具备极高的装配便捷性以及选灵活选择锁具系统。标配 180° 铰链易于接触机柜内部。



特征

型号	KX 1301.000
产品描述	KX 小型箱体、KX 精巧控制箱（不锈钢材质）提高装配便捷性以及选择锁具系统的灵活性。标准系列 180° 铰链有利于轻易接触箱体内部。
材料	箱体：不锈钢 门：不锈钢，四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈 安装板：钢板 不锈钢 1.4404 (AISI 316L)
表面	箱体和箱盖：拉丝，粒度 180 安装板：镀锌
供货范围	安装板 配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	IP 66

特征

机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X 类型 12
尺寸	宽度: 200 mm 高度: 300 mm 深度: 155 mm
安装板尺寸 (宽 x 高)	175 mm x 285 mm
箱体材料厚度	1.25 mm
门材料厚度	1.25 mm
锁	锁具数量: 1 Material lock: 不锈钢 1.4404 (AISI 316L)
基本材料	不锈钢 1.4404 (AISI 316L)
包装单元	1 件
净重	3.88 kg
毛重	3.889 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	13.5
税率号	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
产品描述	KX 不锈钢, 尺寸: 200x300x155 mm, 不锈钢 1.4404, 带安装板, 单门, 带有凸缘锁

批准

批准	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
----	--

解释	符合性声明 PCF-declaration
----	--------------------------