

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1469.000 塑料控制机柜 AX

状态: 2024/10/31 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1469.000 - 塑料控制机柜 AX 带检视窗用透明片

带检视窗的 AX 塑料箱体是户外应用的理想选择。机柜内部大量以 25mm 为模数的安装孔可实现个性化的内部扩装，例如安装冲孔轨和支撑轨。

特征

型号	AX 1469.000
型式	带检视窗用透明片
材料	箱体和门：玻璃纤维增强的不饱和聚酯 GFK 门：周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈 安装板：钢板 检视窗：聚碳酸酯 防火性能符合 UL 94-V0 不含卤素
表面	箱体和门：未经后处理，塑料染色 安装板：镀锌
颜色	与 RAL 7035 类似
供货范围	机柜带有含检视窗的铰接门，四周封闭，3 mm 双齿锁芯 门铰链在右边，可换到左边 安装板 门的上下缘带有双重密封（作为防雨条）
防护等级 NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	IP 56

特征

机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X 类型 12
防护等级	II (1000 V 交流时)
IK 编码	IK09
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 800 mm 深度: 300 mm
安装板材料厚度	3 mm
安装板尺寸 (宽 x 高)	505 mm x 725 mm
开门角度	130°
锁具数量	2
With viewing window	是的
说明	If exposed to long-term UV radiation (sunlight) and rain, we recommend spray-finishing the surface with a PUR paint to avoid any visual impairments to the surface. Prices and delivery times on request.
基本材料	塑料
标准	符合 UL 746C 规定的户外等级 F1
安装操作说明	固定箱体中的组件时，需要内部扩展用螺栓 使用通用安装角件，便能以 25 mm 的增量幅度固定组件，例如：系统组件架
包装单元	1 件
重量/包装	24.4 kg

特征

净重	23.44
毛重	24.44
PCF/PU (cradle-to-gate)	115.6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
税率号	94037000
EAN	4028177006997
E-Number Sweden	E3465358
ETIM 8	EC000261
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

批准

批准	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
证书	Negative Certificate 表面 防护等级
解释	符合性声明 符合性声明 UK