

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EB 1553.500

精巧控制箱 EB

状态: 2026/5/22 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EB 1553.500 - 精巧控制箱 EB

配有材质为钢板的机柜门和安装板的壁挂式箱体。防护等级 IP 66。配备 180° 铰链。可更换锁芯，同样也可以更换为独立锁具系统。

特征

型号	EB 1553.500
材料	箱体和门：钢板，四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈
表面	箱体和门：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹 安装板：镀锌
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体配有铰接门 180° 铰链 配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁 安装板
Protection category NEMA	NEMA 4
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	IP 66
IK 编码	IK08
尺寸	宽度: 150 mm 高度: 150 mm 深度: 120 mm
安装板尺寸 (宽 x 高)	125 mm x 135 mm
箱体材料厚度	1.25 mm
门材料厚度	1.25 mm
安装板材料厚度	2 mm

特征

锁	锁具规格: 凸缘 锁具数量: 1 锁芯: 3 mm 双齿
基本材料	钢板
包装单元	1 件
净重	1.56 kg
毛重	1.76 kg
税率号	94032080
ECLASS 8.0	27180101
产品描述	EB 精巧控制箱 W150H150D120 RAL7035

批准

批准	Bureau Veritas C-UL Lloyds Register UL UL + C-UL (listed)
解释	制造商声明 符合性声明 符合性声明 UK
