## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# BG 1558.010 总线箱体 BG

状态: 2025/10/22 (来源: rittal.com/tw-zh)



## BG 1558.010 - 总线箱体 BG 不锈钢

总线箱体,不锈钢 1.4301 (AISI 304),包含 180° 铰链。防护等级:IP 66。

#### 特征

	BG 1558.010
材料	箱体: 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
	箱盖:不锈钢 1.4301(AISI 304),周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈
	180° 铰链: 锌压铸件
表面	箱体和箱盖: 拉丝,粒度 240
	180° 铰链: 镀铬
供货范围	箱体配有箱盖
	180° 铰链(2 个)
	支承轨 TH 35/7.5
	含塑料插口的快换螺纹接口
Protection category NEMA	NEMA 4X
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	IP 66
尺寸	宽度: 400 mm
	高度: 200 mm
	深度: 123 mm
箱体材料厚度	1.5 mm
门材料厚度	1.25 mm
门挡位置	下面
支承轨数量	1
<del></del> 锁	锁具规格: 含塑料插口的快换螺纹接口
	锁具数量: 2

© Rittal 2025 2

### 特征

基本材料	不锈钢 1.4301 (AISI 304)
包装单元	1件
净重	3.92
毛重	4.12
税率号	94032080
EAN	4028177009912
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## 批准

批准	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明 符合性声明 UK

© Rittal 2025 3