

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1562.000

## KX 接线箱

状态: 2026/6/27 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1562.000 - KX 接线箱 不锈钢

KX 小型箱体（钢板材质）提供比较全面的数据质量和工程一致性以及广泛应用的灵活性和安全性。



## 特征

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 型号                       | KX 1562.000   |
| 产品描述                     | 系统实现完美。新型 KX 小型箱体（不锈钢材质）提供最大的数据质量和工程一致性以及各类广泛应用的灵活性和安全性。                  |
| 材料                       | 箱体：不锈钢 1.4301 (AISI 304)<br>箱盖：不锈钢 1.4301 (AISI 304) ，周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈 |
| 表面                       | 箱体和箱盖：拉丝，粒度 180   |
| 供货范围                     | 箱体配有箱盖<br>含塑料插口的快换螺纹接口  |
| Protection category NEMA | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 3RX<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12             |
| 防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准  | IP 66   |

# 特征

|                     |  |
|---------------------|--|
| 机型检定符合 UL 50E 认证标准  | 类型 1<br>Type 3R<br>Type 3RX<br>Type 4<br>Type 4X<br>类型 12  |
| 尺寸                  | 宽度: 200 mm<br>高度: 200 mm<br>深度: 80 mm                      |
| 箱盖材料厚度              | 1.25 mm  |
| 箱体材料厚度              | 1.25 mm  |
| 锁                   | 锁具数量: 4  |
| 基本材料                | 不锈钢 1.4301 (AISI 304)                                      |
| 包装单元                | 1 件  |
| 净重                  | 1.68 kg  |
| 毛重                  | 1.726 kg   |
| 本型号 (含包装) PCF (出厂前) | 7.11   |
| 税率号                 | 84879059   |
| ETIM 9              | EC000261   |
| ETIM 8              | EC000261   |
| ECLASS 8.0          | 27180101   |
| 产品描述                | KX 接线盒, 尺寸: 200x200x80 mm, 不锈钢 1.4301, 不带安装板, 带顶盖, 带快速锁合装置 |

# 批准

---

|    |  |
|----|--|
| 批准 | Bureau Veritas<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
|----|--|

---

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 解释 | 符合性声明<br>PCF-declaration |
|----|--------------------------|