

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1569.000

KX 接线箱

状态: 2026/2/8 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1569.000 - KX 接线箱 不锈钢

KX 小型箱体（钢板材质）提供比较全面的数据质量和工程一致性以及广泛应用的灵活性和安全性。



特征

型号	KX 1569.000
产品描述	系统实现完美。新型 KX 小型箱体（不锈钢材质）提供最大的数据质量和工程一致性以及各类广泛应用的灵活性和安全性。
材料	箱体：不锈钢 1.4301 (AISI 304) 箱盖：不锈钢 1.4301 (AISI 304) , 周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈
表面	箱体和箱盖：拉丝，粒度 180
供货范围	箱体配有箱盖 含塑料插口的快换螺纹接口
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准	IP 66

特征

机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X 类型 12
尺寸	宽度: 400 mm 高度: 300 mm 深度: 120 mm
箱盖材料厚度	1.25 mm
箱体材料厚度	1.25 mm
锁	锁具数量: 4
基本材料	不锈钢 1.4301 (AISI 304)
包装单元	1 件
净重	4.3
毛重	4.56
税率号	84879059
EAN	4028177919211
E-Number Sweden	E3465235
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

批准

批准

批准

Bureau Veritas

DNV-GL

Lloyds Register of Shipping

UL + C-UL (listed)

解释

符合性声明