

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1578.450

总线箱体 BG

状态: 2026/1/26 (来源: [ittel.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1578.450 - 总线箱体 BG

壁挂式箱体带钢板门、聚碳酸酯视窗。防护等级 IP 65。几乎可以附装所有品牌的总线模块。

特征

型号	BG 1578.450
材料	箱体：钢板 门：钢板 检视窗用透明片：聚碳酸酯， 4 mm
表面	箱体和门：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹
颜色	RAL 7035
供货范围	带门的箱体 门上装有检视窗 安装板
Protection category NEMA	NEMA 12
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	IP 65
IK 编码	IK08
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 300 mm 深度: 155 mm
安装板尺寸 (宽 x 高)	585 mm x 275 mm
透明表明	检视窗宽度: 540 mm 检视窗高度: 155 mm 窗下缘与门下缘的距离: 92 mm
箱体材料厚度	1.38 mm
门材料厚度	1.25 mm

特征

门挡位置	下面
锁	锁具规格: 凸缘 锁具数量: 2 锁芯: 3 mm 双齿
基本材料	钢板
包装单元	1 件
净重	9.158
毛重	9.56
EAN	4028177460065
ECLASS 8.0	27180101

批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明