Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





EB 1579.500 精巧控制箱 EB

状态: 2025/11/6 (来源: rittal.com/tw-zh)



EB 1579.500 - 精巧控制箱 EB

配有材质为钢板的机柜门和安装板的壁挂式箱体。防护等级 IP 66。配备 180° 铰链。可更换锁芯,同样也可以更换为独立锁具系统。

特征

| 型号 | EB 1579.500 |
|--------------------------|---|
| 材料 | 箱体和门:钢板,四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈 |
| 表面 | 箱体和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹 安装板:镀锌 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 供货范围 | 箱体配有铰接门 180° 铰链 配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁 安装板 |
| Protection category NEMA | NEMA 4 |
| 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准 | IP 66 |
| IK 编码 | IK08 |
| 尺寸 | 宽度: 300 mm 高度: 800 mm 深度: 155 mm |
| 安装板尺寸(宽 x 高) | 275 mm x 785 mm |
| 箱体材料厚度 | 1.38 mm |
| 门材料厚度 | 1.25 mm |
| 安装板材料厚度 | 2 mm |
| | |

© Rittal 2025 2

特征

| 锁 | 锁具规格: 凸缘 锁具数量: 2 锁芯: 3 mm 双齿 |
|-----------------|------------------------------------|
| 基本材料 | 钢板 |
| 包装单元 | 1件 |
| 净重 | 12.145 |
| 毛重 | 12.784 |
| 税率号 | 94032080 |
| EAN | 4028177251823 |
| E-Number Sweden | E3404514 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

批准

| C-UL |
|--------------------|
| UL |
| UL + C-UL (listed) |
| 制造商声明 |
| 符合性声明 |
| 符合性声明 UK |
| |

© Rittal 2025 3