

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1581.000

塑料电缆盖板

状态: 2026/5/25 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1581.000 - 塑料电缆盖板 带 PG 敲落孔

带有用于电缆螺旋紧固的预冲压 PG 孔。



特征

型号	KL 1581.000
产品描述	带有预冲压成型的 PG 孔，用于电缆固定螺栓。采用标准电缆盖板的密封件。
材料	ABS
颜色	RAL 7035
说明	可在各箱体中获知各法兰板大小分类
公制敲落孔数量	12
数量 x PG 直径	12 x 13.5
尺寸	宽度: 220 mm 深度: 90 mm
适用于	箱体类型: KL
封盖板	尺寸: 2
工作温度范围	-40 °C...70 °C
防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准	在按照规定安装时, 防护等级为 IP 55
包装单元	5 件

特征

净重	0.505 kg
毛重	0.604 kg
税率号	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
产品描述	KL 塑料电缆盖板