## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.



# SZ 1581.100 金属封盖板

状态: 2025/11/25 (来源: rittal.com/tw-zh)



# SZ 1581.100 - 金属封盖板 采用公制敲落孔

用于电缆螺旋接头的孔,用螺丝刀简单贯穿,安装在下部的普通位置时保护等级为 IP 66。

#### 特征

型号	SZ 1581.100	
产品描述	用于电缆固定螺栓的孔,可用螺丝刀简单地击穿穿通。	
材料	钢板	
颜色	RAL 7035	
说明	可在各箱体中获知各法兰板大小分类	
公制敲落孔数量	12 x M20	
尺寸	宽度: 221 mm 深度: 90 mm	
适用于	箱体类型: KL	
封盖板	尺寸: 2	
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	安装在底部规定位置时,防护等级为 IP 66	
Number knockouts	12	
Metric diameter	M20	
包装单元	1件	
净重	0.23	
毛重	0.25	
税率号	73079100	
EAN	4028177390843	
E-Number Sweden	E3404794	

© Rittal 2025

## 特征

ETIM 9	EC000211	
ETIM 8	EC000211	
ECLASS 8.0	27142421	

© Rittal 2025 3