

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1584.520

总线箱体 BG

状态: 2026/1/25 (来源: rittal.com/tw-zh)



FRIEDHELM LOH GROUP

BG 1584.520 - 总线箱体 BG

壁挂式箱体带钢板门、聚碳酸酯视窗。防护等级 IP 65。几乎可以附装所有品牌的总线模块。

特征

型号	BG 1584.520
材料	箱体：钢板 门：钢板 检视窗用透明片：聚碳酸酯， 4 mm
表面	箱体和门：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹
颜色	RAL 7035
供货范围	带门的箱体 门上装有检视窗
Protection category NEMA	NEMA 12
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	IP 65
IK 编码	IK08
尺寸	宽度: 300 mm 高度: 300 mm 深度: 80 mm
箱体材料厚度	1.25 mm
门材料厚度	1.25 mm
门挡位置	左边
支承轨数量	2
开口 (数量 x Ø)	2

特征

锁	锁具规格: 凸缘 锁具数量: 1 锁芯: 3 mm 双齿
电缆导入 (数量 x 直径)	2 x M12 M20 M25
基本材料	钢板
包装单元	1 件
净重	3.075
毛重	3.18
税率号	94032080
EAN	4028177266766
ECLASS 8.0	27180101

批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明