

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1586.000

## 总线箱体 KX

状态: 2026/6/4 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1586.000 - 总线箱体 KX 不锈钢

不锈钢 KX 总线箱体标配 180° 铰链，易于维护，且配备高防护等级 IP66。



## 特征

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 型号                       | KX 1586.000  |
| 产品描述                     | KX 小型箱体、KX 总线箱体（不锈钢材质）实现灵活的内部扩装，标准系列 180° 铰链有利于轻易接触箱体内部。                             |
| 材料                       | 箱体：不锈钢 1.4301 (AISI 304)<br>箱盖：不锈钢 1.4301 (AISI 304) ，周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈<br>铰链：锌压铸件 |
| 表面                       | 箱体和箱盖：拉丝，粒度 180<br>180° 铰链：镀铬  |
| 供货范围                     | 箱体配有箱盖<br>180° 铰链<br>含塑料插口的快换螺纹接口  |
| Protection category NEMA | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12                                    |
| 防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准  | IP 66  |

# 特征

---

|                     |  |
|---------------------|--|
| 机型检定符合 UL 50E 认证标准  | 类型 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 4X<br>类型 12            |
| 尺寸                  | 宽度: 600 mm<br>高度: 200 mm<br>深度: 120 mm                   |
| 箱盖材料厚度              | 1.25 mm  |
| 箱体材料厚度              | 1.25 mm  |
| 基本材料                | 不锈钢 1.4301 (AISI 304)                                    |
| 包装单元                | 1 件  |
| 净重                  | 4.891 kg   |
| 毛重                  | 4.894 kg   |
| 本型号 (含包装) PCF (出厂前) | 18.49  |
| 税率号                 | 84879059   |
| ETIM 9              | EC000261   |
| ETIM 8              | EC000261   |
| ECLASS 8.0          | 27180101   |
| 产品描述                | KX 总线箱体, 尺寸: 600x200x120 mm, 不锈钢 1.4301, 带铰链的顶盖, 带快速锁合装置 |

# 批准

# 批准

---

|    |  |
|----|--|
| 批准 | Bureau Veritas<br>C-UL<br>DNV<br>Lloyds Register |
|----|--|

---

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 解释 | 符合性声明<br>PCF-declaration |
|----|--------------------------|