

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1588.000

KX 精巧控制箱

状态: 2026/6/28 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1588.000 - KX 精巧控制箱 不锈钢

不锈钢材质的 E-Box KX 箱体具备极高的装配便捷性以及选灵活选择锁具系统。标配 180° 铰链易于接触机柜内部。



特征

| | |
|-------------------------|---|
| 型号 | KX 1588.000 |
| 产品描述 | KX 小型箱体、KX 精巧控制箱（不锈钢材质）提高装配便捷性以及选择锁具系统的灵活性。标准系列 180° 铰链有利于轻易接触箱体内部。 |
| 材料 | 箱体：不锈钢 门：不锈钢，四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈 安装板：钢板 不锈钢 1.4301 (AISI 304) |
| 表面 | 箱体和箱盖：拉丝，粒度 180 安装板：镀锌 |
| 供货范围 | 安装板 配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁 |
| 防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准 | IP 65 |

特征

| | |
|---------------------|---|
| 机型检定符合 UL 50E 认证标准 | 类型 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X 类型 12 |
| 尺寸 | 宽度: 380 mm 高度: 300 mm 深度: 155 mm |
| 安装板尺寸 (宽 x 高) | 365 mm x 275 mm |
| 箱体材料厚度 | 1.25 mm |
| 门材料厚度 | 1.25 mm |
| 锁 | 锁具数量: 1 |
| 基本材料 | 不锈钢 1.4301 (AISI 304) |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 6.4 kg |
| 毛重 | 6.5 kg |
| 本型号 (含包装) PCF (出厂前) | 24.04 |
| 税率号 | 84879059 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| 产品描述 | KX 精巧控制箱, 尺寸: 380x300x155 mm, 不锈钢 1.4301, 带安装板, 单门, 带有凸缘锁 |

批准

| | |
|----|--|
| 批准 | Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
|----|--|

| | |
|----|--------------------------|
| 解释 | 符合性声明 PCF-declaration |
|----|--------------------------|