


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1613.100

KX 总线箱，钢板，带有双齿锁芯

状态: 2026/4/14 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1613.100 - KX 总线箱，钢板，带有双齿锁芯

钢板制成的壁挂式箱体，带盖板和检视窗。防护等级 IP 65 / NEMA 12。用于安装几乎所有产品的总线模块和传感器。



特征

型号	KX 1613.100
型式	带检视窗用透明片
材料	箱体：钢板 箱盖：钢板，周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈 检视窗用透明片：聚碳酸酯，4 mm 安装板：钢板，镀锌
表面	箱体和箱盖：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体带铰接箱盖 箱盖带检视窗 安装板 配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12

特征

防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准	IP 65
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 类型 12
IK 编码	IK08
尺寸	宽度: 800 mm 高度: 300 mm 深度: 155 mm
箱盖材料厚度	1.25 mm
箱体材料厚度	1.25 mm
安装板材料厚度	2 mm
基本材料	钢板
包装单元	1 件
净重	12 kg
毛重	12.111 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	40.9 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
产品描述	KX 总线箱体, 宽x高x深: 800x300x155 mm, 带安装板, 带锁扣

批准

批准

批准

C-UL