Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





KX 1613.100KX 总线箱,钢板,带有双齿锁芯

状态: 2025/11/11 (来源: rittal.com/tw-zh)



KX 1613.100 - KX 总线箱,钢板,带有双齿锁芯

钢板制成的壁挂式箱体,带盖板和检视窗。防护等级 IP 65 / NEMA 12。用于安装几乎所有产品的总线模块和传感器。







特征

	KX 1613.100
型式	带检视窗用透明片
材料	箱体: 钢板
	箱盖:钢板,周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈
	检视窗用透明片: 聚碳酸酯,4 mm
	安装板: 钢板,镀锌
表面	箱体和箱盖: 浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体带铰接箱盖
	箱盖带检视窗
	安装板
	配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁
Protection category NEMA	NEMA 1
1 Total Caregory WEINT	

© Rittal 2025 2

特征

防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	IP 65
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1
	类型 12
IK 编码	IK08
尺寸	宽度: 800 mm
	高度: 300 mm
	深度: 155 mm
箱盖材料厚度	1.25 mm
箱体材料厚度	1.25 mm
安装板材料厚度	2 mm
基本材料	钢板
包装单元	1件
净重	12
毛重	12.111
本型号(含包装)PCF(出厂前)	40.9 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号	84879059
EAN	4028177970038
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

批准

© Rittal 2025

批准

批准 C-UL

© Rittal 2025 4