


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1670.600

卫生型接线箱

状态: 2026/6/10 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1670.600 - 卫生型接线箱

符合食品和饮料行业要求的箱体解决方案。箱体和盖板之间无缝隙的聚硅氧密封件。符合卫生要求的六角快速锁定装置



特征

型号	HD 1670.600
型式	卫生型设计箱体
材料	箱体和箱盖：不锈钢 1.4301 (AISI 304)，1.5 mm 安装角：钢板，镀锌，2.0 mm 螺旋塞不锈钢 密封件：硅树脂, 符合 FDA 规程 21 CFR 177.2600
表面	箱体和箱盖：拉丝，粒度 400，粗糙度 $0.8 \mu\text{m}$ 密封件：染成蓝色 (RAL 5010)
供货范围	箱体四周封闭 箱盖 安装角（预安装） 密封件和锁定装置（附带）

特征

尺寸	宽度（前面）: 150 mm 宽度（后面）: 172 mm 前面高度: 150 mm 高度 后面: 172 mm 深度: 80 mm
----	--

IK 编码	IK08
-------	------

基本材料	不锈钢 1.4301 (AISI 304)
------	-----------------------

防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 66 IP X9
---------------------------	----------------

Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
--------------------------	--

机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 类型 3 Type 3X Type 4 Type 4X 类型 12 UL Type 13
--------------------	---

包装单元	1 件
------	-----

净重	1.6 kg
----	--------

毛重	1.72 kg
----	---------

本型号（含包装）PCF（出厂前）	6.45
------------------	------

税率号	84879090
-----	----------

特征

ETIM 9	EC002713
ETIM 8	EC002713
ECLASS 8.0	27180101
产品描述	卫生型设计 接线箱 HD

批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明 符合性声明 UK PCF-declaration
