

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 1682.600

## 键控箱体 HD

状态: 2026/2/18 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 1682.600 - 键控箱体 HD

为食品和饮料行业定制的箱体，带两个用于按键的槽口。箱体和盖板之间无缝隙的硅胶密封条。符合卫生要求快速释放六角固定件。



## 特征

型号	HD 1682.600
型式	卫生型设计箱体
材料	箱体和箱盖：不锈钢 1.4301 (AISI 304), 1.5 mm 螺旋塞不锈钢 密封件：硅树脂, 符合 FDA 规程 21 CFR 177.2600
表面	箱体和箱盖：拉丝, 粒度 400, 粗糙度 < 0.8 µm 密封件：染成蓝色 (RAL 5010)
供货范围	箱体四周封闭 配备键盘的顶盖 密封件和锁定装置 (附带)
尺寸	宽度 (前面) : 100 mm 宽度 (后面) : 122 mm 前面高度: 160 mm 高度 后面: 182 mm 深度: 90 mm

# 特征

间隔尺寸	60 mm
开口 (数量 x Ø)	2 x 22.5 mm
IK 编码	IK08
基本材料	不锈钢 1.4301 (AISI 304)
锁	锁具规格: 符合卫生条件的六角快速锁定装置 锁具数量: 4
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 类型 3 Type 3X Type 4 Type 4X 类型 12 UL Type 13
包装单元	1 件
净重	1.1 kg
毛重	1.3 kg
税率号	84879090
ETIM 9	EC000261

## 特征

---

ETIM 8 EC002713

---

ECLASS 8.0 27180101

---

产品描述 HD 键控箱体, 宽 x 高 x 深: 100 x 160 x 90 mm, 不锈钢, 1.4301,  
2 个控制键开孔, Ø 22.5 mm

## 批准

---

批准 UL + C-UL (listed)

---

解释 符合性声明  
符合性声明 UK